

hofs palletstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld) GRAVIS

hoogte x breedte x diepte 3360 x 5700 x 1100 mm, 18 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus in RAL2004 zuiver oranje



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 242234

palletstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- insteek-/schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3360 x 5700 x 1100 mm
- vakbreedte 2700 mm
- per 70 mm verstelbaar
- 18 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door steundragers met gesloten kokerprofielen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus in RAL2004 zuiver oranje
- inhoud levering: 1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
- 5 jaar garantie
- montage-instructie: compatibel met SLP-palletstelling-systemen

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingsysteem	insteek-/schroefsysteem	legborden / niveaus montage	ingehangen
stellingveld	complete stelling	in hoogte verstelbaar legbord	70 mm
stellingveld aantal	2 stuks	vakbreedte	2700 mm
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/scho- ren	steundragers met gesloten kokerprofielen
hoogte	3360 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	5700 mm	kleur bodem	zuiver oranje // RAL2004
diepte	1100 mm	kleur uitvoering	verzinkt/oranje
parkeerplaats	18 stuks	inhoud levering	1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
opslagniveaus	3 stuks	garantie	5 jaar
opslag	in de lengte	montage-instructie	compatibel met SLP- palletstelling-systemen
gebruik	eenzijdig	gewicht	229,36205 kg

Gerelateerde Producten

242222		ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag
242223		Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
242227		palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3360 x 2800 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus in RAL2004 zuiver oranje
242231		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, voor een vaklast van 2700 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242237		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1000 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242239		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1500 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242244		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242250		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242251		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen

242255		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 900 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout
242278		dwarsbalk voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm, in RAL2004 zuiver oranje
242281		diepte-hoekframe voor gaasbox voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm met een opslagbreedte van 800 mm, met zij- en eindaanslag, in RAL5010 gentiaanblauw
242284		aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart
242285		aanrijdbescherming voor stelling, U-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart

Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm