

Scangrip

zoeklichtkop

MULTILIGHT CONNECT SEARCH

geschikt voor handgreep werklamp,
Lampen: LED, straalhoek 10 / 70 °

Artikelnummer: 254546



zoeklichtkop

- geschikt voor handgreep werklamp
- hoogte x lengte x breedte 49 x 92 x 49 mm
- Lampen: LED
- brandduur 12 - 24 h
- straalhoek 10 / 70 °
- in 2 trappen dimbaar
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
type lamp	zoeklichtkop	lengte	92 mm
geschikt voor (product/materiaal)	handgreep werklamp	hoogte	49 mm
type lamp	LED	breedte	49 mm
brandduur	12-24 h	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
lichtstroom	300-600	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm

dimbaar	ja	garantie	3 jaar
afstraalhoek	10-70 °	gewicht	0,12 kg

Gerelateerde Producten

254539		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu
254540		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu