

RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 100 kg, laadvlak
lengte x breedte 710 x 360 mm,
platform van RVS, platform gesloten,
4 zwenkwielen, 2 wielen met rem,
wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272207



RVS duwbeugelwagen

- draagvermogen 100 kg
- laadvlak lengte x breedte 710 x 360 mm
- laadhoogte 495 mm
- hoogte x lengte x breedte 965 x 880 x 500 mm
- constructie van RVS
- platform van RVS
- platform gesloten
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wielen met TPE-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	borgrand	nee
type wagen	platformwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type platformwagen	duwbeugelwagen	wiellager	Precisiekogellager
draagvermogen	100 kg	banden	TPE
laadhoogte	495 mm	wieluitrusting	2 wielen met rem
lengte laadvlak	710 mm	diameter wiel	125 mm
breedte laadvlak	360 mm	wielstand	rechthoekig

platform constructie	gesloten	hoogte	965 mm
materiaal platform	RVS	lengte	880 mm
constructies	geen	breedte	500 mm
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
materiaal	RVS	duwbeugel aantal	1 stuks
etages aantal	1 stuks	gewicht	9,3 kg
in-/uitklapbaar	nee		

Dit past ook bij ...

219586



set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml

219597



set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml

222830



keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm