

stoelensteekwagen

draagvermogen 75 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 272318



stoelensteekwagen

- draagvermogen 75 kg
- hoogte x breedte 1320 x 380 mm
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- met beugelgreep
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 200 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	veiligheidsgreep	nee
type kar	stoelensteekwagen	hoogte	1320 mm
draagvermogen	75 kg	breedte	380 mm
materiaal	stalen buis	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	zwart
banden	massief rubber	garantie	5 jaar
wiel-ø	200 mm	gewicht	6,5 kg

Dit past ook bij ...

141656		tijdschriftenhouder, hoogte x breedte x diepte 300 x 335 x 280 mm, frame van staal verchromd
147344		attentiebord, hoogte x breedte x diepte 1050 x 624 x 800 mm, passend voor DIN A1, frame van aluminium in zilverkleurig
522783		bijzettafel, hoogte x breedte x diepte 450 x 550 x 550 mm, vorm vierkant, 4-voetonderstel van staal verchromd, vierkante buis, blad van helder glas
531421		flipover, hoogte 1900 mm, bord hoogte x breedte 950 x 670 mm, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, Uitgerust met opbergbak, frame van staal in lichtgrijs, 5 wielen