

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

Numéro d'article: 340053



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur	128 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Longueur de moyeu	39 mm
modèle	roulette pivotante	trou de moyeu	12 mm

charge	70 kg	largeur de roue	30 mm
pneumatique	caoutchouc plein	portée	34 mm
Diamètre de roue	100 mm	propriété surface de roulement	non tachant
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	104 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	80 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	couleur de la jante	noir
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	0,66 kg
pare-fils	non		

Accessoires

714787



roue, force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés