

## Rechthoekige bak

hoogte x breedte x diepte 641 x 902 x 660 mm, inhoud 227 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten met versteviging door multiplex plaat, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 400723



## Rechthoekige bak

### Verrijdbaar

Rechthoekige bak


- geschikt voor granulaat, stoffen en pakketten
- hoogte x breedte x diepte 641 x 902 x 660 mm
- inhoud 227 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten
- legbord gesloten met versteviging door multiplex plaat
- onderbouw Wielen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C

## Technische details






baktype	Rechthoekige bak	nestbaar	ja
geschikt voor (product/materiaal)	granulaat, stoffen, pakketten	vouwbaar	nee

euronorm	nee	onderrijdbaar	nee
inhoud	227 l	onderbouw	Wielen
hoogte	641 mm	onderwagen	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte	902 mm	wiel-ø	100 mm
diepte	660 mm	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	grijs
bodemversterking door	multiplex plaat	gewicht	9 kg

## Gerelateerde Producten

400734		oplegdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 227 l inhoud, breedte x diepte 902 x 660 mm, in grijs
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium