


PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm, 18 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 401418



PAVOY Ladekast Basis met enkelvoudig uittrekelement

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- 18 lade(n)
- draagvermogen per lade 30 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	900 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1500 mm	uittrekblokkering	ja
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	18 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	12 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 200 mm	6 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	30 kg	certificering	GS // TÜV
uittrekrail lade	kogelgelagerd	garantie	10 jaar
uittrekbare lade	85 %	gewicht	125 kg

Gerelateerde Producten

527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken
700009		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700010		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2
700011		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700012		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2
700014		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 2
700015		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 2

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw