

## Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort®, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

StarTech ID: SV231DPUA



Le commutateur KVM DisplayPort USB 2 ports SV231DPUA offre un contrôle KVM à deux ordinateurs pour les applications multimédias haute définition exigeantes. Il prend en charge les connexions DisplayPort (avec une résolution native de 2560 x 1600), ainsi qu'un signal audio numérique HD 7.1 (lorsqu'il est connecté à des écrans et des sources compatibles) et un signal audio/microphone analogique stéréo 3,5 mm. Solution KVM 2 ports simple, mais complète, il permet la commutation par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier, et offre un format compact avec des ports de connexion à l'arrière. Un port USB 2.0 à installation plug-and-play vous permet de partager un périphérique USB supplémentaire entre 2 ordinateurs connectés, évitant ainsi d'acheter des périphériques en double. Solution adaptée aux applications médicales (IRM, diagnostics à rayons X, etc.), le commutateur KVM prend en charge une résolution pouvant atteindre 3840 x 2400 avec une fréquence de rafraîchissement réduite. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo sur PC ou Mac
- Ecrans de création d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
- Commande par ordinateur des chaînes de fabrication
- Tests de PC/contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel
- Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution
- Topographie par satellite
- Contrôle de système double pour station de travail unique

## Features

- Prise en charge des connexions informatiques à support natif DisplayPort - aucun adaptateur requis
- Résolution native : 2560 x 1600 à 60 Hz, au-delà de 1080p
- Prise en charge d'une résolution maximale de 3840 x 2400 à des fréquences de rafraîchissement plus faibles
- Conformité aux normes VESA et CEA
- Prise en charge de l'audio analogue stéréo 3,5 mm et de l'audio haute définition 7.1 voies via la connexion DisplayPort
- Partage de périphériques USB 2.0
- Aucune installation de pilote ou logiciel requise
- Commutation par touche directe et bouton-poussoir
- Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés
- Indépendant du système d'exploitation - Prise en charge des systèmes Mac et PC
- Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur
- Prise en charge du branchement à chaud, du débranchement et de la détection du statut/des pannes de connexion
- Intervalles de temps de balayage définis par l'utilisateur

## Technical Specifications

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 pin) Femelle
Interface(s) console	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Interface(s) console	4 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - DisplayPort (20 pin) Femelle
Connecteurs hôte	2 - USB B (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions numériques max.	2560 x 1600 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	220 mm [8.7 in]
Hauteur du produit	44 mm [1.7 in]
Profondeur du produit	130 mm [5.1 in]
Poids du produit	1100 g [38.8 oz]
Indicateurs lumineux	2 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
Indicateurs lumineux	2 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Poids brut	1300 g [45.9 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM DisplayPort 2 ports
Inclus dans le paquet	1 - Pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

**Certifications, Reports and Compatibility**

