

System 50 ergo met lange hendel Stf 500 daN / LC 5000 daN



De ERGO ratel met lange hendel wordt door een trekbeweging gespannen waardoor een grotere kracht-overbrenging gerealiseerd wordt (standaard systemen zijn met een duw ratel uitgevoerd). Door de hoge voorspankracht Stf van 500 daN kan met veel minder sjorbanden volstaan worden.

Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 325 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
50R/2-419-9m	500	2500	5000	-	50	9	smalle draadhaak 419	1450001

System 35 Stf 180 daN / LC 2000 daN



Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 134 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
35/2-419-9m	180	1000	2000	-	35	9	smalle draadhaak 419	1452001
35/2-410-9m	180	1000	2000	-	35	9	karabijnhaak 410	1452003
35/1-6m	180	-	-	2000	35	6	eindloos	1452005
35/2-419-7m	180	1000	2000	-	35	7	smalle draadhaak 419	1452007
35/2-419-6m	180	1000	2000	-	35	6	smalle draadhaak 419	1452009
35/1-12M	180	-	-	2000	35	12	eindloos	1452011

System 25B Stf 135 daN / LC 1500 daN



Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 131 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
25B/2-402-7m	135	750	1500	-	25	7	smalle draadhaak 402	1416001
25B/2-402-5m	135	750	1500	-	25	5	smalle draadhaak 402	1416003
25B/2-402-3m	135	750	1500	-	25	3	smalle draadhaak 402	1416005
25B/1-6m	135	-	-	1500	25	6	eindloos	1416007