



TÜV-/MPA-
geprüfte
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Typ P2-R und P2-P, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

- zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Typ P2-R: 3-fach stapelbar
- aus Stahl, mit 3-seitig offener Rahmenkonstruktion
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
- unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
- passende Abdeckhauben zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen optional lieferbar



③

Bestell-Nr. 114-480-J0

Gefahrstoffstation Typ 4 P2-R, verzinkt, stapelbar, für 4 Fässer à 200 Liter



②

Bestell-Nr. 114-606-J0

Gefahrstoffstation Typ 2 P2-R, lackiert, stapelbar, für 2 Fässer à 200 Liter (schwenkbarer Schutzbügel optional erhältlich)



①

Bestell-Nr. 178-415-J0

Gefahrstoffstation 4 P2-P-V50, lackiert, für 4 Fässer à 200 Liter (Abbildung mit separat erhältlichen schwenkbaren Schutzbügel)

①

②

③

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	4	4	2	4	4
Typ	2 P2-P	4 P2-P	4 P2-P-V50	2 P2-R	4 P2-R	4 P2-R-V50
Stapelbar	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Maße außen B x T x H [mm]	1355 x 865 x 935	1355 x 1270 x 870	1355 x 1270 x 1000	1390 x 900 x 1440	1390 x 1310 x 1380	1390 x 1310 x 1505
Auffangvolumen [l]	205	205	400	205	205	400
Traglast gesamt [kg]	935	1400	1400	935	1400	1400
Gewicht [kg]	120	148	161	136	164	161
Bestellnummer lackiert	128-290-J0	128-292-J0	178-415-J0	114-606-J0	114-608-J0	178-417-J0
Bestellnummer verzinkt	128-291-J0	128-293-J0	178-416-J0	114-478-J0	114-480-J0	178-418-J0