

## 1 + 2 Fass-Transportwagen

Transportiert nach Wunsch ein oder zwei Fässer. Die Auffangwanne verhindert Umweltschäden durch auslaufende Flüssigkeit.

Verzinkter Gitterrost.  
Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Polyamidräder.  
Lenkrollen mit Doppelstopp.



## 3 – 5 Fasskipper


Für 200-Liter-Fässer nach DIN 6643 M1 und M2

- ▶ Fässer aufnehmen, lagern und entleeren
- ▶ Textilgurt zur Sicherung der Fässer

Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid.

5 mit Langrollen für die schonende Lagerung von Dünnwandfässern.



Zubehör für 4 + 5

**Kippstange**  
Deutsches Bundespatent  
Nr. 3934475

Mit Ölauffangwanne  
und Kippstange

Artikel		1	2
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	250	750
Auffangvolumen	Liter	40	220
Schiebebügelhöhe	mm	1100	1100
Ladehöhe	mm	220	415
Rad-Ø	mm	100	150
Länge x Breite x Höhe	mm	1015 x 590 x 70	1250 x 800 x 220
<b>Nr.</b>		<b>200 571 05</b>	<b>200 346 05</b>

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		3	4	5
<b>Fassauflage</b>		–	4 Kunststoffrollen 40 mm breit	2 Metallrollen 500 mm lang
Für Fass-Ø ca.	mm	580	580	580
Kipper	Länge x Breite x Höhe mm	860 x 520 x 620	1000 x 630 x 570	1000 x 630 x 570
Fass-Abfüllhöhe	mm	520	520	520
Lenkrollen-Ø	mm	80	100 mit Feststellern	100 mit Feststellern
Achsräder-Ø	mm	100	125	125
<b>Ohne Ölauffangwanne</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 076 05</b>	<b>200 193 05</b>	<b>200 194 05</b>
<b>Mit Ölauffangwanne, 10 Liter</b>	<b>Nr.</b>	–	<b>200 195 05</b>	<b>200 196 05</b>
<b>Zubehör</b>				
<b>Kippstange</b>	<b>Nr.</b>	–	<b>200 197 05</b>	<b>200 197 05</b>
<b>Ölauffangwanne, 10 Liter</b>	<b>Nr.</b>	<b>403 430 05</b>	–	–
Länge x Breite x Höhe		445 x 345 x 90 mm		