



## **HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm mit Öler**

Artikelnummer	19241110
EAN	4026631047197
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	5
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	6
Schnittgut	Papier
Eingabebreite	280 mm
Behälter-/Auffangvolumen	130 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2340
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	10 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	618 x 870 x 525 mm
Gewicht	55,1 kg
Farbe	weiß