

HSM SECURIO P40i - 3,9 mm



Artikelnummer	00000000001880121
EAN	4026631058049
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	3.9 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	44-46
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	49-51
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1305
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Leistungsaufnahme	1300 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	67 kg
Farbe	weiß