




EN 388:2016

EN 407

EN 12477



1111



412X4X

Typ B

Nappaleder-Schweißerhandschuh

Nappaleder-Schweißerhandschuh, natur, Handinnenfläche und Handrücken aus Nappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, mit Verstärkung an Handinnenfläche, Zeigefinger und Daumen - für extreme Einsatzbereiche und längere Standzeiten, perforierter Handrücken für mehr Atmungsaktivität, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz, Flügeldaugen, Lederschichtel, gutes Tastgefühl - geeignet für den Einsatz von dünnen Schweißdrähten

Artikel-Nr.: 695950

Beschreibung: Nappaleder-Schweißerhandschuh mit Perforierung und Verstärkung

Material: Handinnenfläche und Handrücken Nappaleder / Stulpe Rindspaltleder

Farbe: natur

Größe: 10

Normen: NORM105 fehlende Einträge in Beschlwertexte.

Verpackungs Einheiten: 120 Paar

Stulpenart: Stulpe aus Spaltleder

Schutzklasse Kategorie PSA: PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.

Herstellungsverfahren für Liner: Vernäht

EN 388:2016

- Abriebfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit: 1
- Weiterreißfestigkeit: 1
- Durchstichfestigkeit: 1

EN 407

- Brennverhalten: 4
- Kontakt: 1
- Konvektion: 2
- Strahlend: X
- Geschmolzenes Metall: 4
- Geschmolzenes Metall: X

EN 12477

- Typ B

Branche: Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe

Art des Schutzes: Mechanischer Schutz
Thermische Risiken

Lederart: Nappaleder
Rinderspaltleder

Abrieb
 Schnitt
 Weiterreißfestigkeit
 Durchstich
 Rutsicherheit
 Feingefühl
 Atmungsaktivität