

ZARGES

Alu-Rollbox

K 424 XC

Höhe x Länge x Breite 385 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Wände mit umlaufenden Sicken, Unterbau 2 Rollen

Artikelnummer: 146442



ZARGES Alu-Transportkiste K 424 XC

Alu-Rollbox

- Höhe x Länge x Breite 385 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 310 x 550 x 350 mm
- Inhalt 60 l
- Im Euromaß
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Scharnierdeckel mit Gurtbändern
- verschließbar mit Steckschloss
- Stapelecken
- Unterbau 2 Rollen
- Ausziehgriff, Federfallgriffe
- Lieferung inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
- 10 Jahre Garantie



Technische Details



Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	stapelbar durch	Stapelecken
Inhalt	60 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Tragevorrichtung	Ausziehgriff, Federfallgriffe
Höhe	385 mm	nestbar	nein
Innenhöhe	310 mm	unterfahrbar	nein
Länge	600 mm	Unterbau	2 Rollen
Innenlänge	550 mm	Schließsystem	Steckschloss
Breite	400 mm	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Innenbreite	350 mm	Lieferumfang	inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Gewicht	7,8 kg
Deckel Ausstattung	Gurtbänder		

Zubehör

146450		Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Vollgummi, Traglast 50 kg, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff
146451		Offroad-Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Luft, Rad Ø 220 mm
146452		Deckeltasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 40 x 420 x 260 mm
146453		Deckeltasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 40 x 150 x 260 mm
146455		Innentasche, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 310 x 550 x 350 mm, 5 Fächer, aus Polyester
146467		Würfelschaum, für Transportkiste, Höhe x Länge x Breite 380 x 550 x 350 mm, aus Polyurethan

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung

524171		<p>Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau</p>
529885		<p>Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung</p>