

Kappes

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 600 mm, 21 Kästen aus Polyethylen in gelb, Feldlast 1300 kg / Fachlast 125 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Stahlboden und 21 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 210519



Kappes Steckregal RasterPlan®

mit Sichtlagerkästen

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

- Anbauregal zur Erweiterung von passenden Grundregalen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 600 mm
- 21 Kästen aus Polyethylen in gelb
- Bestückung 21 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm
- Feldlast 1300 kg / Fachlast 125 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Stahlboden und 21 Kästen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl



- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Regal mit Kästen	Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Anbaufeld	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Breite	1000 mm	Farbe Ständer	enzianblau
Tiefe	600 mm	Farbe Kästen	gelb
Regal Ausstattung	Sichtlagerkästen	Farbe Ausführung	Enzianblau/verzinkt
Kästen Anzahl	21 Stück	Anlieferung	zerlegt
Material Kasten	Polyethylen	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachlast	125 kg	Gewicht	65,25 kg
Feldlast	1300 kg		