

C+P

Rollladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 800 x 420 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Hakenriegelschloß, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau

Artikelnummer: 503648



C+P Rollladenschrank

Rollladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1660 x 800 x 420 mm
- Stahl-/Kunststoffkonstruktion
- geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Rollladentür
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- Ausstattung: Böden
- mit Muldengriff
- verschließbar mit Hakenriegelschloß
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich


RAL7035 lichtgrau

- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Rolladentür	Schließsystem	Hakenriegelschloß
Höhe	1660 mm	Unterbau	Sockel
Breite	800 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	420 mm	Farbe Boden	schwarzgrau // RAL7021
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Ordnerhöhen	4 Stück	Griff	Muldengriff
Traglast Fachboden	50 kg	fahrbar	nein
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
elektrisch leitend	nein	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	55,04 kg
Farbe Front	ähnlich RAL7035 lichtgrau		

Zubehör

510112		Stahlboden für Rolladenschrank, Breite x Tiefe 800 x 420 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot