


## Bauer Lastarm

Traglast 5000 kg, Länge x Breite 2400 x 600 mm, Kranarm starr, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 525852



## Bauer Lastarm

### starrer Arm, ohne Neigung

Lastarm



- Traglast 5000 kg
- Länge x Breite 2400 x 600 mm
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 220 mm
- Einfahrtaschenabstand 160 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Kranarm starr
- Mit 1 Haken
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Einfahrtaschenbreite	220 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Abstand Einfahrtaschen	160 mm
Stapler-Anbaugerät	Lastarm	Material	Stahl
Traglast (max.)	5000 kg	Oberfläche	lackiert

Länge	2400 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Breite	600 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Arm Funktion	starr	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Last-Handling Ausstattung	1 Haken	Gewicht	132 kg
Kranbar	Nicht kranbar		

### Dazu passt auch ...

142260		Krangabel, Traglast 3000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
350239		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 1000 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 1 Stück, aus Polyester in violett