



KABELDOOS

Abox-i 025 AB-L



Abox-i 025 AB-L

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

80 x 80 x 52 mm
 Artikelnummer: 49490201

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal:

Deksel:	ASA-PC
materiaal:	ASA-PC
Behuizing:	ASA-PC, membranen uit TPE
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Certificaten





KABELDOOS

Abox-i 025 AB-L

Entries

Voorgestante openingen boven:	2 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestante openingen onder:	1 x M20
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Montage :	klem
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	750°C conform VDE 0471/ EN 60695
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m