


Motorikus alacsony mérőerő, extra pontosság LITEMATIC VL-50

Sorozat 318

Nagypontosságú elektronikus mérőrendszer


"LITEMATIC" VL-50 jellemzői:

- Nagypontosságú mérőfej **0,01 N** (1 gf) mérőerővel és 0,01 μm felbontással.
- Az állandó és alacsony mérőerő lehetővé teszi lágy anyagok, mint gumi, műanyag, film mérését.
- Motorikus mozgatás széles sebességtartomány beállítás mellett.




318-22XD (957460 opció)

318-22xD



957460 tartó egység



No.	Pontosság	Mérőerő	Típus
318-226D	(0,5 + L/100 μm) L = mérési magasság	0,01 N (1 gf)	VL-50S-B
318-227D	(0,5 + L/100 μm) L = mérési magasság	0,15 N (15 gf)	VL-50S-15-B
318-228D	(0,5 + L/100 μm) L = mérési magasság	1 N (102 gf)	VL-50S-100-B

Funkciók	Sorozat 318
ZERO/ABS	●
Adatkimenet	●
PRESET	●
Billentyűzár	●
mm / coll átkapcsolás	●
Tűrésmegadás (3 vagy 5 lépcső)	●
Motorikus mozgatás	●
Mód : max-min (TIR) leolvasás	●
Számlálási irányváltás	●

Specifikáció

Méréstartomány (belső)	0-50 mm
Adatkimenet	DIGIMATIC RS 232C INTERFACE I/O

Külön tartozék

No.	Leírás
957460	Mérőállvány LITEMATIC VL-50 AS
937179T	Lábkapcsoló
02ADB440	BCD-I/O-adatcsatlakozás, (EF)
936937	Digimatic kábel, Lapos 10-pin típus, 1 m
965014	Adatkábel, 2 m
12AAA807D	RS-232C kábel (2m)
06AFM380D	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), kábel, Lapos 10-pin típus, 2 m
02AZD790D	U-WAVE-T csatlakozó kábel, Lapos 10-pin típus

Tartozékok

No.	Leírás
901312	Standard tapintócsúc, 7,3mm hosszú, Keményfém, Metrikus



További részletek a LITEMATIC termékprospektusában.