

Verschlussschraube mit Außensechskant



Gewinde	SW	Messing	Messing vernickelt	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4408
M5 Außensechskant	8 mm	MS290SKM5	MSN290SKM5	-	-
G 1/8 Außensechskant	14 mm	MS290SK18	MSN290SK18	252.95-ES	261.01-ES
G 1/4 Außensechskant	17 mm	MS290SK14	MSN290SK14	252.96-ES	261.02-ES
G 3/8 Außensechskant	19 mm	MS290SK38	MSN290SK38	252.97-ES	261.03-ES
G 1/2 Außensechskant	24 mm	MS290SK12	MSN290SK12	252.98-ES	261.04-ES
G 3/4 Außensechskant	32 mm	MS290SK34	MSN290SK34	252.99-ES	261.05-ES
G 1 Außensechskant	36 mm	MS290SK1	MSN290SK1	252.100-ES	261.06-ES
G 1 1/4 Außensechskant	50 mm	MS290SK114	MSN290SK114	-	261.07-ES
G 1 1/2 Außensechskant	55 mm	MS290SK112	MSN290SK112	-	261.08-ES
G 2 Außensechskant	70 mm	MS290SK2	MSN290SK2	-	261.09-ES

Verschlussschraube mit Außensechskant und Bund



Gewinde	SW	Messing	Messing vernickelt	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4408
G 1/8 Außensechskant	10 mm	MS290SKMB18	MSN290SKMB18	252.110-ES	-
G 1/4 Außensechskant	13 mm	MS290SKMB14	MSN290SKMB14	252.111-ES	-
G 3/8 Außensechskant	17 mm	MS290SKMB38	MSN290SKMB38	252.112-ES	-
G 1/2 Außensechskant	19 mm	MS290SKMB12	MSN290SKMB12	252.113-ES	-
G 3/4 Außensechskant	24 mm	MS290SKMB34	MSN290SKMB34	252.114-ES	-
G 1 Außensechskant	27 mm	MS290SKMB1	MSN290SKMB1	252.115-ES	-
G 1 1/4 Außensechskant	30 mm	MS290SKMB114	MSN290SKMB114	-	-
G 1 1/2 Außensechskant	30 mm	MS290SKMB112	MSN290SKMB112	-	-
G 2 Außensechskant	36 mm	MS290SKMB2	MSN290SKMB2	-	-

Verschlusschraube mit Innensechskant und Bund


Gewinde	SW	Messing	Messing vernickelt	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4408
G 1/8 Innensechskant	5 mm	MS290MS18	MSN290MS18	252.91-ES	-
G 1/4 Innensechskant	6 mm	MS290MS14	MSN290MS14	252.92-ES	-
G 3/8 Innensechskant	8 mm	MS290MS38	MSN290MS38	252.93-ES	-
G 1/2 Innensechskant	10 mm	MS290MS12	MSN290MS12	252.94-ES	-
G 3/4 Innensechskant	12 mm	MS290MS34	MSN290MS34	252.94-2ES	-
G 1 Innensechskant	17 mm	MS290MS1	MSN290MS1	252.94-3ES	-
G 1 1/4 Innensechskant	22 mm	MS290MS114	MSN290MS114	-	-
G 1 1/2 Innensechskant	24 mm	MS290MS112	MSN290MS112	-	-
G 2 Innensechskant	27 mm	MS290MS2	MSN290MS2	-	-

Verschlusschraube mit Innensechskant ohne Bund



Gewinde	SW	Messing	Messing vernickelt	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4408
M8x0,75 Innensechskant	4 mm	MS290OBM8	MSN290OBM8	-	-
M10x1,0 Innensechskant	5 mm	MS290OBM10	MSN290OBM10	-	-
M12x1,5 Innensechskant	6 mm	MS290OBM12	MSN290OBM12	-	-
M14x1,5 Innensechskant	7 mm	MS290OBM14	MSN209OBM14	-	-
G 1/8 Innensechskant	5 mm	MS290OB18	MSN290OB18	252.101-ES	-
G 1/4 Innensechskant	7 mm	MS290OB14	MSN290OB14	252.102-ES	-
G 3/8 Innensechskant	8 mm	MS290OB38	MSN290OB38	252.103-ES	-
G 1/2 Innensechskant	10 mm	MS290OB12	MSN290OB12	252.104-ES	-
G 3/4 Innensechskant	12 mm	MS290OB34	MSN290OB34	-	-
G 1 Innensechskant	17 mm	MS290OB1	MSN290OB1	-	-
G 1 1/4 Innensechskant	22 mm	MS290OB114	MSN290OB114	-	-
G 1 1/2 Innensechskant	24 mm	MS290OB112	MSN290OB112	-	-
G 2 Innensechskant	32 mm	MS290OB2	MSN290OB2	-	-
R 1/8 Innensechskant	5 mm	MS290ROB18	MSN290ROB18	253.101-ES	-
R 1/4 Innensechskant	7 mm	MS290ROB14	MSN290ROB14	253.102-ES	-
R 3/8 Innensechskant	8 mm	MS290ROB38	MSN290ROB38	253.103-ES	-
R 1/2 Innensechskant	10 mm	MS290ROB12	MSN290ROB12	253.104-ES	-
R 3/4 Innensechskant	12 mm	MS290ROB34	MSN290ROB34	253.105-ES	-
R 1 Innensechskant	17 mm	MS290ROB01	MSN290ROB1	253.106-ES	-
R 1 1/4 Innensechskant	22 mm	MS290ROB114	MSN290ROB114	-	-
R 1 1/2 Innensechskant	24 mm	MS290ROB112	MSN290ROB112	-	-
R 2 Innensechskant	32 mm	MS290ROB2	MSN290ROB2	-	-