

**Artikelnummer:** 129767

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen met 2 wanden, gegalvaniseerd, laadvlak 1200 x 800 mm, draagvermogen 1200 kg



**Langbeschreibung:** Plateauwagen met 2 roosterwanden, gegalvaniseerd, laadvlak 1200 x 800 mm, draagvermogen 1200 kg: Deze praktische dubbele voorwandtrolley is gegalvaniseerd en heeft een laadoppervlak van 1200 x 800 mm. Het draagvermogen van de verzinkte dubbele voorwandwagen bedraagt 1200 kg. Met een draagvermogen van 1200 kg en een laadoppervlak van 1200 x 800 mm is deze verzinkte dubbele voorwandwagen op veel plaatsen inzetbaar en uiterst robuust. Een stalen buis (a<sup>o</sup> 33,7 x 2 mm) is vast gelast aan het basisframe. De dubbele voorwandwagen is voorzien van zwenkwielen met massief rubberen banden en kogellagers, de behuizing van de zwenkwielen is verzinkt, de remmen voldoen aan de EUnorm EN 1757-3. De bokwielen van de dubbele voorwandwagen zijn niet draaibaar, hebben massief rubberen banden en kogellagers en lopen in een verzinkte behuizing. De laadruimte en de wanden bestaan uit een antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis, gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010). Met duwbeugel. <b>Technische details</b>

- Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis
- Laadruimte en wanden van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat
- Stalen buis stevig gelast aan het basisframe
- Zwenkwielen van elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing
- Zwenkwielremmen volgens EN 1757-3
- Bokwielen niet draaibaar
- Bokwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing
- Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm
- Stalen pijp: ø 33,7 x 2 mm
- L 1200 x B 800 mm. L 1200 x B 800 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Kleur: gentiaanblauw (RAL 5010), poedercoating
- Buitenafmetingen: L 1370 x B 800 mm.
- Eigen gewicht: 53 kg

