




Kontaktanzahl

25

4 A 50 V 0,8 kV 3

Han
HMC

Bezeichnung	Leiterquer- schnitt (mm ²)	Artikelnummer		Maßzeichnung (Maße in mm)												
		Stift	Buchse													
Han-Modular®, Han® High Density Modul, Crimpanschluss  <p>Crimpkontakte bitte separat bestellen.</p>	0,09 ... 0,52	09 14 025 3001	09 14 025 3101	 <p>Kontaktanordnung (Ansicht Anschlussseite)</p>												
D-Sub, Crimpkontakt, Kontaktoberfläche: HMC vergoldet 	0,08 ... 0,21 0,13 ... 0,33 0,33 ... 0,52	09 67 000 7570 09 67 000 5570 09 67 000 8570	09 67 000 7470 09 67 000 5470 09 67 000 8470	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leiterquerschnitt</th> <th>Ø</th> <th>Abisolierlänge der Litze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,08 - 0,21 mm²</td> <td>AWG 28-24</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>0,13 - 0,33 mm²</td> <td>AWG 26-22</td> <td>4 mm</td> </tr> <tr> <td>0,33 - 0,52 mm²</td> <td>AWG 22-20</td> <td>4 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Leiterquerschnitt	Ø	Abisolierlänge der Litze	0,08 - 0,21 mm ²	AWG 28-24	4 mm	0,13 - 0,33 mm ²	AWG 26-22	4 mm	0,33 - 0,52 mm ²	AWG 22-20	4 mm
Leiterquerschnitt	Ø	Abisolierlänge der Litze														
0,08 - 0,21 mm ²	AWG 28-24	4 mm														
0,13 - 0,33 mm ²	AWG 26-22	4 mm														
0,33 - 0,52 mm ²	AWG 22-20	4 mm														