


## Linsenschrauben ähnlich DIN 85 / EN ISO 1580



Gewindegröße	Gewindelänge	Anz./ VPE	Best.-Nr.	Preis/ VPE	VPE- Anz.
M 2,5	4	1000	8502504.1	Auf Anfrage	
M 2,5	5	1000	8502505.1	Auf Anfrage	
M 2,5	6	1000	8502506.1	Auf Anfrage	
M 2,5	8	1000	8502508.1	Auf Anfrage	
M 2,5	10	1000	8502510.1	Auf Anfrage	
M 2,5	12		8502512	Auf Anfrage	
M 2,5	12	1000	8502512.1	Auf Anfrage	
M 2,5	16	1000	8502516.1	Auf Anfrage	
M 2,5	20	1000	8502520.1	Auf Anfrage	
M 2,5	25	1000	8502525.1	Auf Anfrage	
M 2	4	1000	850204.1	Auf Anfrage	
M 2	5	1000	850205.1	Auf Anfrage	
M 2	6	1000	850206.1	Auf Anfrage	
M 2	8	1000	850208.1	Auf Anfrage	
M 2	10	1000	850210.1	Auf Anfrage	
M 2	12	1000	850212.1	Auf Anfrage	
M 2	16	1000	850216.1	Auf Anfrage	
M 2	20	1000	850220.1	Auf Anfrage	
M 3	6	200	850306.1		
M 3	8	200	850308.1		
M 3	10	200	850310.1		
M 3	12	200	850312.1		
M 3	16	200	850316.1		
M 3	20	200	850320.1		
M 3	25	200	850325.1		
M 3	30	200	850330.1		
M 4	6	200	850406.1		
M 4	8	200	850408.1		
M 4	10	200	850410.1		
M 4	12	200	850412.1		
M 4	16	200	850416.1		
M 4	20	200	850420.1		
M 4	25	200	850425.1		
M 4	30	200	850430.1		
M 4	35	200	850435.1		
M 4	40	200	850440.1		
M 5	6	200	850506.1		
M 5	8	200	850508.1		
M 5	10	200	850510.1		
M 5	12	200	850512.1		
M 5	16	200	850516.1		
M 5	20	200	850520.1		
M 5	25	200	850525.1		
M 5	30	200	850530.1		
M 5	35	200	850535.1		
M 5	40	200	850540.1		
M 5	45	200	850545.1		
M 5	50	200	850550.1		

M 6	5	200	850605.1
M 6	8	200	850608.1
M 6	10	200	850610.1
M 6	12	200	850612.1
M 6	16	200	850616.1
M 6	20	200	850620.1
M 6	25	200	850625.1
M 6	30	200	850630.1
M 6	35	200	850635.1
M 6	40	200	850640.1
M 6	45	200	850645.1
M 6	50	200	850650.1
M 6	60	100	850660.1
M 6	70	100	850670.1
M 8	10	200	850810.1
M 8	16	200	850816.1
M 8	20	200	850820.1
M 8	25	200	850825.1
M 8	30	200	850830.1
M 8	35	200	850835.1
M 8	40	100	850840.1
M 8	50	100	850850.1
M 8	60	100	850860.1
M 8	80	100	850880.1

[Zurück](#)

**Weitere Informationen**

Material: PA 6.6, natur

Temperaturbeständigkeit: 80-110oC