



ELKE 4408 V FM 8 05

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M8:mit
Schraubverriegelung:Gerätedose und Gerätestecker für Frontplattenmontage



Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	15.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung	Gerätedose für Frontmontage mit Schaltlitzen, Schraubverriegelung, Einbaugewinde M8 x 0,5, Metallgehäuse, O-Ring beiliegend
Typ	ELKE 4408 V FM 8 05
Bestell-Nr.	933 382-100
Kontaktart	gedeferte Buchse
Polzahl	4
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	0,5 m
Leitungsquerschnitt	0,25 mm ²
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic

Zeichnung



Technische Daten

Litzenaufbau	14 x 0,15 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 30 V
Bemessungsstrom	3 A

Werkstoff

Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA schwarz
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 68
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 V-2
Zulassungen	
UL	UL
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Befestigungsmutter ELST M M8, Bestell-Nr. 734 032-001