

Verbindungskästen und -dosen



Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm

- zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklammen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- mit beigelegter Bohrschablone
- inklusive Deckel

Artikel-Nr.:	9192-91
EAN:	4013456230002
Länge	240 mm
Breite	140 mm
Tiefe	72 mm
Fräsloch Ø	4 x 68 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm	2
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm	2
Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen	Ja
für Klemmen bis	16 mm ²
für max. 3 Stromkreise durch Trennwände	Ja
Versand	10
Preisgruppe	120

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrengung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

