



Bodenmarkierungs-Klebeband **SPADA®** AT 8

Kurzbeschreibung

Strapazierfähige, plastifizierte PVC-Folie, beschichtet mit weißem, aggressivem, druckempfindlichem Kleber

Eigenschaften:

- Sehr formanpassungsfähig
- Spezielles PVC das Abheben verhindert
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- UV-beständig
- Sehr aggressiver, nicht-korrosiver Kleber
- Unmittelbar nach dem Aufkleben begehbar
- Von Hand und maschinell zu verarbeiten
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Technische Daten

Banddicke:	0,14 mm
Bruchlast	26 N/cm
Bruchdehnung	150 %
Klebkraft: auf Stahl	35 N/cm
Klebkraft: auf Bandrücken	2,5 N/cm
Wasserextrakt: pH	6,0 bis 8,0
Spez. Elektrische Leitfähigkeit max:	2,5 mS/m
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	+5 °C bis 40°C
Lagertemperatur	+12 °C bis +25 °C

Hinweis:

Die technischen Daten der Klebebänder geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.