

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **081303**
Bezeichnung **Solid Safety chem N**
Nitril-Untersuchungshandschuh
grün, nicht steril, puderfrei






SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,10 mm	0,12 mm	0,15 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input checked="" type="checkbox"/> grün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> voll-texturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input checked="" type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert außen polymerbeschichtet		

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1/Typ B 
	n-Heptan	J	4	> 120 min	31,6 %	
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	10,2 %	
EN 374-4:2013 Degradation	Wasserstoffperoxid 30%	P	3	> 60 min	27,3 %	JKPT 
	Formaldehyd 37%	T	5	> 240 min	34,3 %	
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN ISO 21420:2020						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 0,65 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						AQL 0.65

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **081303**
Bezeichnung **Solid Safety chem N**
Nitril-Untersuchungshandschuh
grün, nicht steril, puderfrei



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
EAN Unterverpackung Gr. XS	-	
EAN Unterverpackung Gr. S	4044941025018	
EAN Unterverpackung Gr. M	4044941025025	
EAN Unterverpackung Gr. L	4044941025032	
EAN Unterverpackung Gr. XL	4044941025049	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	4044941025056	
EAN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	-	
PZN Unterverpackung Gr. S	13815198	
PZN Unterverpackung Gr. M	13815181	
PZN Unterverpackung Gr. L	13815175	
PZN Unterverpackung Gr. XL	13815212	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	13815206	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	220 mm	
Breite	125 mm	
Höhe	75 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	560 g	620 g
M	610 g	670 g
L	650 g	710 g
XL	700 g	760 g
XXL	750 g	810 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941025063	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941025070	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941025087	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941025094	
EAN Umverpackung Gr. XXL	4044941025100	
EAN Umverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XS	-	
PZN Umverpackung Gr. S	-	
PZN Umverpackung Gr. M	-	
PZN Umverpackung Gr. L	-	
PZN Umverpackung Gr. XL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	465 mm	
Breite	255 mm	
Höhe	250 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	6.200 g	6.700 g
M	6.700 g	7.200 g
L	7.100 g	7.600 g
XL	7.600 g	8.100 g
XXL	8.100 g	8.600 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	190 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	422 kg	447 kg
M	454 kg	479 kg
L	479 kg	504 kg
XL	510 kg	535 kg
XXL	542 kg	567 kg
XXXL	-	-

Rev.-Nr.: 8
Datum 13.06.2023

Änderungen & Irrtümer vorbehalten