

Gedore GEDORE 4549-05 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/8" 10-50 Nm

GEDORE

Artikelnummer: 247015



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Pilzkopf	VDE zertifiziert	nein
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017

Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Gesamtbreite [mm]	36 mm	Gesamtlänge [mm]	335 mm
Präzision +/-	+/- 3 %	Antriebsvierkant [metrisch]	10 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Inhalt (Anzahl Stück)	1
1000 V isoliert	nein	Kopfbreite 1 [mm]	35 mm
Anzahl Zähne	36	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	17,5 mm
Drehmoment (min.) [lbf·ft]	7,5 lbf·ft	Skaleneinteilung [N·m]	25 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]	7,5-37 lbf·ft	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
Drehmoment (max.) [N·m]	50 N·m	Kopfhöhe 1 [mm]	25,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]	3/8 Zoll	Drehmoment (min.) [N·m]	10 N·m
Gesamthöhe [mm]	34 mm	Kalibrierlänge	256,5 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,55 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Skaleneinteilung [lbf·ft]	25 lbf·ft	Festeinstellung	nein
Anzugsrichtung	links und rechts	Drehmomentbereich (min./max.) [N]	10-50 N·m
Skalentyp	Dual	Drehmoment (max.) [lbf·ft]	37 lbf·ft
Nonius Nm	0,25 N·m	Gewicht	0,55 kg