

Brilliant Tools Brilliant Tools 3/8" Drehmomentschlüssel mit Drehknopf-Umsteck- Ratschenkopf

5 - 50 Nm

Artikelnummer: 272868



Technische Details

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"

Bauart einarmiger Hebel

Handgriff	2-Komponentengriff	Norm	DIN 3120, ISO 1174
Verpackungslänge mm	370 mm	Verpackungshöhe mm	55 mm
Zahn	36	Verpackungsbreite mm	49 mm
Anwendungsbereich in NM	5-50 Nm	Auslösegenauigkeit	+/- 3 %
Variantenartikel	BT141901	Gewicht	0,99 kg

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm