



**Multifonction laser monochrome  
4-en-1 compact  
MFC-L2710DW**



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WIFI

[www.brother.fr](http://www.brother.fr)

# Multifonction 4-en-1 laser monochrome

Le multifonction MFC-L2710DW est idéal pour les professionnels travaillant chez eux ou pour les petites entreprises.

Simple à utiliser et facile à installer, ce multifonction fournit des impressions de qualité professionnelle avec ses connectivités WiFi et WiFi Direct pour imprimer directement depuis un smartphone ou une tablette.

## MFC-L2710DW



### Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Connectivités réseau Ethernet, WiFi et WiFi Direct
- Toner de démarrage de 700 pages\*
- Mémoire de 64 Mo

### La performance conçue pour les entreprises de demain

Le MFC-L2710DW est conçu pour être installé et prêt à être utilisé en quelques minutes. Compact et adapté aux petits espaces de travail, vous pouvez profiter d'impressions rapides jusqu'à 30 pages par minute et d'un chargeur de documents de 50 feuilles en plus d'une connectivité WiFi et WiFi Direct.

Gagnez du temps en imprimant et en scannant vers les services du cloud les plus populaires directement incluant Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote et plus.

### Faites des économies

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le MFC-L2710DW soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associée à l'impression recto-verso automatique ainsi que d'un chargeur de document fixe de 50 feuilles, peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

### Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Tous les modèles de la gamme ont été conçus pour être parfaitement adaptés à votre bureau, vous permettant d'imprimer silencieusement et rapidement tout en travaillant sans interruption.

### Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le MFC-L2710DW vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée

## Généralités

### Technologie

Laser Electro-photographique

### Classification Laser

Produit Classe 1  
(IEC60825-1:2014)

### Processeur

600MHz

### Mémoire

64MB

### Interface Réseau

10Base-T/100Base-TX

### Réseau WiFi

IEEE 802.11b/g/n

### Panneau de contrôle

2 lignes, Ecran LCD 16 caractères

### Interface locale

USB 2.0 Hi-Speed

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30 ppm  
(pages par minute)

### Vitesse d'impression (A4) Recto-verso

Jusqu'à 15 ppm  
(8 pages par minute)

### Résolution

Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi

### Mode silence

Un mode pour réduire le bruit lors de l'impression

### Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés du papier

### Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page

Moins de 8.5 secondes depuis le mode prêt

### Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le mode Veille

### Langage d'impression

GDI

## Fonction du Pilote d'impression

### Impression N-en-1<sup>3</sup>

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 à une seule page A4 seulement (Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)

### Impression Poster<sup>4</sup>

Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4

### Impression filigrane<sup>4</sup>

Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message

### Impression ID<sup>4</sup>

Rajouter une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)

### Recto-verso manuel<sup>4</sup>

Recommandé pour les fichiers ne supportant pas le recto-verso automatique)

### Mode livret<sup>4</sup>

Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso

### Profil d'impression<sup>3</sup>

Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

### Impression du texte en noir<sup>4</sup>

Convertit tous les textes de vos documents en noir lors de l'impression

### Archivage des impressions<sup>4</sup>

Enregistrement via la fonction de copie carbone électronique d'une copie électronique de tous les documents imprimés sous forme de fichier PDF

## Pilote d'impression

### Windows®

Windows®10  
(32 & 64 bit editions)  
Windows®8  
(32 & 64 bit editions)  
Windows®7  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® Server 2016  
(32 & 64 bit editions)\*  
Windows® Server 2012,  
2012R2 & 2008R2\*  
Windows® Server 2008  
(32 & 64 bit editions)\*

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS 10.8.x ou plus

### Linux<sup>5</sup>

CUPS, LPD/LPRng  
(32 & 64 bit editions)

\* Windows® prend en charge uniquement l'impression réseau

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

6 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Gestion du papier

**En entrée**<sup>2</sup>  
Bac papier standard  
250 feuilles  
Introduceur manuel  
1 feuille

**Chargeur automatique  
de documents(ADF)**  
50 feuilles

**En sortie**<sup>2</sup>  
Face vers le bas - 120 feuilles  
Face vers le haut  
(Passage à plat) – 1 feuille

## Caractéristiques des supports

**Types & poids des supports**  
Bac standard – Papier normal  
& papier recyclé (60 - 163g/m<sup>2</sup>)

Introduceur manuel  
Papier normal – Papier recyclé-  
papier épais-enveloppe-  
étiquette  
(60 - 230g/m<sup>2</sup>)

Impression recto-verso  
Papier normal & recyclé  
(60 - 105g/m<sup>2</sup>)

**Impression d'enveloppes  
et d'étiquettes**

Oui, depuis l'introduceur  
manuel : la précision et la  
qualité dépendront de la  
qualité et le type d'enveloppes  
ou étiquettes utilisées

**Taille des supports**

Bac standard  
A4, Lettre, A5, A5(bords longs),  
A6, Executive  
Introduceur manuel  
Largeur: 76.2mm à 215.9mm  
x Longueur : 127mm à 355.6mm  
Impression recto-verso  
A4

## Impression & numérisation via Internet/Smartphone

**Brother iPrint&Scan  
(Android)**  
Imprimez, numérisez, envoyez  
des fax, pré-visualisez les fax  
reçus, pré-visualisez les  
copies et vérifiez l'état de la  
machine à partir d'un appareil  
Android

**Brother iPrint&Scan  
(iPad / iPhone / iPod)**  
Imprimez, numérisez, envoyez  
des fax, pré-visualisez les fax  
reçus, pré-visualisez les  
copies et vérifiez l'état de la  
machine à partir d'un iPad /  
iPhone / iPod Touch

**Brother iPrint&Scan  
(Windows®Phone)**  
Imprimez ou numérisez vers  
un smartphone utilisant le  
système d'exploitation  
Windows® Phone

**Brother Print&Scan  
(Windows®8,10 & RT)**  
Imprimez ou numérisez  
directement vers une tablette  
sous Windows®8,10 or  
Windows RT

**Google Cloud Print 2.0**  
Imprimez la plupart de vos  
fichiers depuis / vers  
l'application Google Cloud Print.

**Apple AirPrint**  
Imprimez ou numérisez la plupart  
de vos fichiers depuis / vers  
l'application Apple AirPrint.

**Brother Print Service Plugin**  
Imprimez depuis un support  
Android sans passer par une  
application

**Mopria**  
Imprimez numérisez la plupart de  
vos fichiers depuis / vers  
l'application Mopria.

**Web Connect**<sup>8</sup>  
Imprimez et scannez sans utiliser  
un PC sur Box, Dropbox,  
Evernote, OneDrive, Google  
Drive™ OneNote

## Copie

**Vitesse - (A4)**  
Jusqu'à 30cpm  
(copies par  
minute)

**Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup>  
copie**  
Moins de 10 secondes depuis  
le mode prêt

**Résolution**  
600 x 600dpi

**Multi-copie / Empilement / Tri**  
Jusqu'à 99 copies de chaque  
page, en pile ou triées

**Agrandissement /  
Réduction**  
Réduire ou augmenter la taille  
d'un document de 25% à 400%  
par incréments de 1%

**Copie N en 1**  
Permet de réduire 2 ou 4  
pages sur une seule feuille  
A4

**Copie 2-en-1 Carte d'identité**  
Permet de copier chaque face  
d'une carte d'identité sur une  
seule feuille A4

**Échelle de gris**  
256 nuances de gris (8 bit)

**Copies de reçus**  
Permet de copier ses reçus de  
façon clair

**Agrandissement du texte**<sup>8</sup>  
Agrandissement de la police du  
texte si la police du document  
original est trop petite

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite une logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Numérisation

**Type de scanner**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Noir & Blanc et couleur**  
Oui

**Vitesse de numérisation monochrome**  
23,6i pm (images par minute)

**Vitesse de numérisation couleur**  
7,5 ipm (images par minute)

**Résolution depuis l'ADF**  
600 x 600 dpi

**Résolution depuis la vitre du scanner**  
1 200 x 1 200 dpi

**Résolution interpolée**  
19 200 x 19 200 dpi

**Profondeur des couleurs**  
16,777,216 variations de couleur (24 bit)

**Échelle de gris**  
256 nuances de gris (8 bit)

**Fonctions standards** <sup>7</sup>  
Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier, FTP & Réseau, Cloud

**Fonctions de numérisation**  
Suppression du fond, saut de page blanche <sup>4</sup>, numérisation de cartes d'identités <sup>4</sup>, numérisation 1 en 2 <sup>4</sup>, PDF divisé

**Numériser vers Microsoft Office** <sup>7</sup>  
Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint

**Numériser vers PDF interrogeable**  
Scan vers un fichier PDF interrogeable

**Numériser vers SharePoint** <sup>4&7</sup>  
Scan vers SharePoint

**Service web de numérisation Windows** <sup>®</sup>  
Numérisation directe depuis Windows® (de Windows® 7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

## Pilote de numérisation

**Windows** <sup>®</sup>  
TWAIN & WIA  
Windows® 10  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® 8.1  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® 8  
(32 & 64 bit editions)

**Macintosh** <sup>5</sup>  
TWAIN & AirPrint macOS 10.8.x or greater

**Linux** <sup>5</sup>  
SANE (32 & 64 bit editions)

## Utilitaires de gestion réseau

**Installation non assistée** <sup>4</sup>  
Possibilité de déployer et de personnaliser centralement vos pilotes et logiciels

**MSI Installer** <sup>4</sup>  
Installeurs modulaires via Active Directory®

**BRAdmin Light** <sup>4&5</sup>  
Logiciel de gestion LAN/WAN

**Outil de gestion Web**  
Logiciel de gestion d'impression basé sur le logiciel web intégré dans la machine

**Assistant de déploiement** <sup>4</sup>  
Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau

## Solutions PrintSmart (en option)

**PrintSmart Cost Control** Surveillez et contrôlez les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother pour réduire les coûts d'exploitation

Pour plus d'informations, sur les solutions PrintSmart, rendez vous sur [www.brother.fr](http://www.brother.fr)

## Carnet d'adresses

**Numéros abrégés**  
200 emplacements pour les adresses e-mail et les numéros de fax

**Numérotation groupée**  
Jusqu'à 20 groupes de combinaisons peuvent être stockées pour diffusion

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Réseau et sécurité

### Réseau filaire

Éthernet  
10Base-T/100Base-TX

### Protocoles réseaux

TCP/IP (IPv4 and IPv6)

### Sécurité réseau filaire

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

### Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure Mode / Adhoc Mode)

### Support d'installation WiFi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applications WiFi

Wi-Fi Direct™

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print)

### Notifications par E-mail

Alertes d'incidents envoyés automatiquement à l'adresse e-mail définie

### Rapports par E-mail

Recevez des rapports d'usage régulièrement par e-mail

### Filtre IP

Restreignez l'accès aux utilisateurs en choisissant qui peut et qui ne peut pas accéder à la machine via le réseau (IPv4 seulement)

### Verrouillage

Sécurisez l'accès au panneau de contrôle de la machine en le verrouillant

## Consommables

### Toner de démarrage

700 pages<sup>1</sup>

### Toner standard

1 200 pages<sup>1</sup> (TN-2410)

### Toner haute capacité

3 000 pages<sup>1</sup> (TN-2420)

### Tambour (DR-2400)

Approx 12 000 pages

### Contenu du carton

Toner, tambour, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide (le câble d'interface PC-machine n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

## Dimensions & Poids

### Sans le carton (LxPxH)

410 x 398.5 x 318.5 mm - 11.8kg

### Avec le carton (LxPxH)

580 x 517 x 434 mm - 14.7kg

## Volumétrie mensuelle

### Volume mensuel recommandé

Jusqu'à 2 000 pages par mois

### Volume maximum mensuel<sup>6</sup>

Jusqu'à 15 000 pages par mois

<sup>1</sup> Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Windows® & Mac® uniquement

<sup>4</sup> Windows® uniquement

<sup>5</sup> Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

<sup>6</sup> Nécessite un logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

## Environnement

### Consommation électrique

En impression - 440W  
(260W en mode silence),  
Prêt - 42W  
Veille - 6.2W  
Veille profonde - 0.6W  
Eteinte - 0.03W

### Valeur TEC

1.348kWh / Semaine

### Pression sonore

En impression  
49 dbA  
Mode silence  
44 dbA  
Mode Prêt  
Jusqu'à 30dbA

### Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée

### Économie de toner

Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation

### Energy Star

Oui

### Blue Angel

Oui

### Nordic Swan

Oui

### GS Mark

Oui

### Mode Économie

Oui

## Télécopie

### Vitesse du modem

33,6 bps (Super G3)

### Envoi PC Fax<sup>9&3</sup>

Envoi de fax depuis un PC

### Réception PC Fax<sup>9&4</sup>

Réception d'un fax directement sur le PC

### Renumérotation automatique

Recompose automatiquement le numéro si le fax du destinataire est occupé

### Index téléphonique

Liste électronique alphabétique des numéros abrégés mémorisés et des numéros de groupe

### Numérotation en chaîne

Permet à l'utilisateur de stocker des parties de longues séquences de numérotation dans différents emplacements de numérotation abrégée

### Volume voix / sonnerie

3 niveaux + désactivation

### Commutation fax / téléphone

Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax

### Super Fin

Réalise des transmissions de qualité pour de très petites impressions et des dessins

### Contraste

Auto / Clair / Sombre

### Activation à distance améliorée

Transférer un appel au fax, répondu sur un téléphone supplémentaire vers le fax

### Envois différés

Jusqu'à 50

### Quick-Scan

Réduis le temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (~ 2,5 s/page)

### Mémoire de transmission

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

### Réception hors papier

Jusqu'à 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)

### Diffusion

Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 250 emplacements différents (50 emplacements différents)

### Envoi de rapports

Recevez régulièrement des rapports d'utilisation par courrier électronique

### Réduction automatique

Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

### ECM

#### (Mode de correction d'erreur)

Si la fonction ECM est partagée par les deux machines les erreurs de transmissions sont détectées et la/les pages contenant des erreurs sont renvoyées.

### Transfert

Permet d'envoyer un fax mémorisé vers un autre numéro de fax prédéfini

### Accès à distance

Permettre aux utilisateurs d'accéder à distance à leur machine

### Récupération des fax

Permet l'accès à distance aux fax stockés dans la machine

### Maintenance à distance

Permet le paramétrage et la maintenance à distance

### Configuration<sup>3</sup>

Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC

### Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

### Estampillage des fax

Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus

### Page de couverture

Créer une page de couverture personnalisée pour l'émission de fax.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite un logiciel Brother

8 Le produit doit être connecté

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



### Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

**brother**  
at your side