



Alimentatori per LED LED power supply



**NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES**

Sicurezza/Safety: EN 61347
Radio disturbi/Radio Interferences: EN 55015
Armoniche/Harmonics: EN 61000-3-2
Immunità/Immunity: EN 61547

**PTDCC/15/350
PTDCC/15/700**



		PTDCC/15/350	PTDCC/15/700
Tensione nominale entrata <i>Nominal input voltage</i>	V	220 ÷ 240	220 ÷ 240
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50 ÷ 60	50 ÷ 60
Potenza di uscita a 230V <i>Output power at 230</i>	W	17	17
Massima corrente secondaria <i>Max Output current</i>	mA	350	700
Massima tensione secondaria <i>Max Output voltage</i>	V	48	24
Temperatura ambiente Ta <i>Ambient temperature Ta</i>	°C	40	40
Temperatura max sul punto Tc <i>Max temperature on Tc dot</i>	°C	90	90
Protezione termica <i>Thermal protection</i>		si yes	si yes
Protezione sovraccarico <i>Overload protection</i>		si yes	si yes
Protezione sovratensioni <i>Overcurrents protection</i>		si yes	si yes
Protezione corto circuito <i>Short circuit protection</i>		si yes	si yes
Cavi primario <i>Input cables</i>	mm ²	2x0,75 H03VVH2-F	2x0,75 H03VVH2-F
Sezione cavi secondario <i>Output cables section</i>	mm ²	0,5 ÷ 2,5	0,5 ÷ 2,5
Peso <i>Weight</i>	g	90	90
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	38x123x21	38x123x21
Imballo <i>Packaging</i>		50	50
N° LED Max 1W bianco-blu-verde 230V <i>N° LED Max 1W white-blue-green 230V</i>		12	-
N° LED Max 1W rosso-giallo 230V <i>N° LED Max 1W red-yellow 230V</i>		13	-
N° LED Max 3W bianco-blu-verde 230V <i>N° LED Max 3W white-blue-green 230V</i>		-	5
N° LED Max 3W rosso-giallo 230V <i>N° LED Max 3W red-yellow 230V</i>		-	6

Alimentatore indipendente in corrente costante continua. Elevata efficienza e peso e volume ridotti. Corrente di uscita costante 350 mA oppure 700 mA. Equipaggiato con morsetti a vite.

ATTENZIONE: CONNETTERE ESCLUSIVAMENTE I MODULI LED IN SERIE, NON CONNETTERE INTERRUTTORI SUL CIRCUITO SECONDARIO.

Modello PTDCC/15/700 utilizzabile anche come alimentatore 24V DC, 15W.

Independent constant current power supply. High efficiency and reduced weight and size. Steady output current 350 mA or 700 mA. Equipped with screw terminals.

WARNING: LED MODULES SERIAL CONNECTIONS ONLY, NEVER USE SWITCHES ON SECONDARY SIDE.

PTDCC/15/700 is also usable as a 24V DC 15W power supply.