

## Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Acier.

**Finition :**

Acier zingué.

Poignée plastique résistante à l'huile.

**Nota :**

Pour le modèle K1244.00800, un patin en néoprène est fourni.

**Accessoires :**

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

## Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe

Dessins



### Aperçu des articles

#### Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe

| Référence   | Angle d'ouverture du bras de fixation | Angle d'ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de retenue F1 N | Force de serrage F3 N |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1244.00800 | 95°                                   | 60°                             | 100                   | 800                   | 600                   |
| K1244.02400 | 90°                                   | 70°                             | 150                   | 2400                  | 1200                  |
| K1244.03400 | 90°                                   | 70°                             | 200                   | 3400                  | 1600                  |
| K1244.04400 | 90°                                   | 70°                             | 250                   | 4400                  | 1600                  |
| K1244.05400 | 100°                                  | 50°                             | 280                   | 5400                  | 1800                  |

| Référence   | A    | A1   | B  | B1 | C     | C1   | C2   | D    | H   | L      | L1    | M       |
|-------------|------|------|----|----|-------|------|------|------|-----|--------|-------|---------|
| K1244.00800 | 12,7 | 25,4 | 12 | 6  | 34,5  | 9,6  | 6,4  | 5,2  | 116 | 65,8   | 28,6  | M6x44   |
| K1244.02400 | 19   | 35   | 12 | 6  | 48    | 17,5 | 7,5  | 7,1  | 194 | 87,7   | 40    | M8x50   |
| K1244.03400 | 32   | 50   | 16 | 8  | 64    | 22   | 9,5  | 8,3  | 240 | 124,25 | 65    | M10x80  |
| K1244.04400 | 32   | 53   | 20 | 10 | 70,4  | 25   | 9,5  | 8,7  | 245 | 138,25 | 74    | M12x100 |
| K1244.05400 | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 197,5  | 107,8 | M16x150 |