

Geo4-XR GREEN

Der passt in die Welt - vielseitig und leistungsstark



grüner Laser

MULTI-LINIENLASER MIT GRÜNER LASERDIODE

- Ein bewährtes Laserprodukt - jetzt neu gedacht und verbessert- 360° horizontale und 2 vertikale Linien für vielseitiges Nivellieren und Erstellen rechter Winkel. Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit. Innovativ - stehende und hängende Anwendung für bestmöglichen Einsatz. Kompakt mit umfangreichem, nützlichem Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 2 mm / 10 m
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)
Arbeitsbereich mit Empfänger	60 m** (Radius)
Stromversorgung	Li-Ion
Betriebsdauer (alle Linien an)	9 h
Staub-/Wasserschutz	IP 54
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Gewicht (Gerät mit Akku)	0,8 kg

EIGENSCHAFTEN

- 360° horizontale Linie
- 2 vertikale Linien 130° bilden 4 Laserkreuze
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Lotfunktion (Lotkreuz an Decke und am Boden)
- Geringer Minimalabstand der horizontalen Laserlinie nur 8 mm vom Boden
- Multifunktionale Halterung
 - höhenverstellbar
 - für Wandhängung
 - zur Riemenbefestigung
 - Befestigung an magnetischen Flächen
- Optisches/akustisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches
- Manuellfunktion zur Schräganwendung
- Stativanschluss oben und unten 1/4" (Geräteunterseite mit Adapter)
- Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 (optional)

ARTIKEL-NR. 533150

LIEFERUMFANG

- Li-Ion Akku
- Ladegerät & USB 3.0 Kabel
- Batteriefach für Alkalinebatterien
- Multifunktionale Halterung
- 20 mm-Adapter mit 1/4"
- 2 Höhenprüfpins
- Gepolsterte Tasche

OPTIONAL

- Empfänger FR 55
- Empfänger FR 75-MM

EAN

4045921015296

* abhängig von Raumhelligkeit

** abhängig von der Ausrichtung des Lasers