


# 1023 - Admi®Cable



Kabelüberzugschlauch, sehr dünnwandig, flexibel und leicht. Für Kabelpakete und Schlauchleitungen u.a. bei Schweißarbeiten.

Körper: synthetische Qualität, schwarz, auf Textilträger, außen stoffgemustert

Druckträger: keine Einlage, drucklos

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1023-18-40	18 x 2,3	40	1 / 3	0,240	MT	4006918357188
1023-20-40	20 x 2,3	40	1 / 3	0,250	MT	4006918357201
1023-22-40	22 x 2,3	40	1 / 3	0,250	MT	4006918357225
1023-25-40	25 x 2,3	40	1 / 3	0,260	MT	4006918357256
1023-28-40	28 x 2,3	40	1 / 3	0,280	MT	4006918357287
1023-30-40	30 x 2,3	40	1 / 3	0,300	MT	4006918357300
1023-35-40	35 x 2,3	40	1 / 3	0,310	MT	4006918357355
1023-40-40	40 x 2,3	40	1 / 3	0,330	MT	4006918357409
1023-45-40	45 x 2,3	40	1 / 3	0,350	MT	4006918357454
1023-50-40	50 x 2,3	40	1 / 3	0,500	MT	4006918357508