



AG 10-125

Kraftvoller und kompakter 1010 Watt Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

407425
235940

AG 9-125 QXC

Kraftvoller und kompakter 850 Watt Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser und Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC® – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem für einfachen und schnellen Kabelwechsel.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395



403200
233779

AG 9-125 QXE (nicht abgebildet)

Wie AG 9-125 QXC mit Drehzahlelektronik.
Leerlaufdrehzahl 2700 – 10.000 U/min.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

403206
233786



Technische Daten	AG 10-125
Leistungsaufnahme	1010 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 U/min
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2.2 kg

Technische Daten	AG 9-125 QXC
Leistungsaufnahme	850 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 U/min
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1.8 kg

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter