

**GROSSE LEISTUNG  
ZU  
KLEINEN PREISEN**

**PREBENA**®

## **KOMPRESSOR VIGON 240**



### **Technische Daten:**

Motor: 230 V / 1500 W  
Drehzahl: 2850 U/min.  
Ansaugleistung: 240 l/min.  
Fülleistung: 160 l/min.  
Lautstärke: 79 dB(A)  
max. Druck: 8 bar  
Kessel: 24 l  
Gewicht: 26 kg  
Abmessungen: L 600 x B 340 x H 570 mm

### **Serienmäßige Ausstattung:**

Manometer für Kesseldruck,  
Druckminderer mit Manometer,  
Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff,  
massive Räder, TÜV-frei



**PREBENA**®

[www.prebena.de](http://www.prebena.de)

**PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG** • Seestraße 20-26 • 63679 Schotten  
Tel.: (0 60 44) 96 01-0 • Fax (0 60 44) 96 01-820 • eMail: [info@prebena.de](mailto:info@prebena.de)

**PREBENA Steen & Klentze GmbH** • Kornkamp 16 • 22926 Ahrensburg  
Tel.: (0 41 02) 49 52-0 • Fax (0 41 02) 49 52-70 • eMail: [info@prebena-ahr.de](mailto:info@prebena-ahr.de)