

**Artikelnummer:** 36636

**Kurzbeschreibung:** Insteekstelling, H 1800 x B 1800 x D 500 mm, gegalvaniseerd

**Langbeschreibung:** Legbordstelling, H 1800 x D 500 mm, gegalvaniseerd: Individuele oplossingen. Stellingkasten in variabel modulair systeem met optimaal gebruik van de ruimte, hoogte 1800 mm, diepte 500 mm, breedte van 1000 tot 2600 mm. Met deze complete kasten maakt u optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte. Te bestellen in verzinkte uitvoering.



De planken zijn in een raster van 100 mm in hoogte verstelbaar. **Wandmontage van de kasten wordt aanbevolen**

- Uniforme uitvoering:**
- Veldbelasting: 500 kg
- Draagvermogen elke plank: 85 kg bij gelijkmatig verdeelde vracht
- Stellingbreedte van 1000 en 1200 mm:** 1 basiskast, 4 planken
- Stellingbreedte van 1400 mm:** 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 600 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 1600 mm:** 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 1800 mm:** 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 2000 mm:** 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 2200 mm:** 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 2400 mm:** 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1200 mm breed
- 8 planken
- Stellingbreedte van 2600 mm:** 1 basiskast van 1000 mm breed en 2 aanbouwkasten, elke van 800 mm breed
- 12 planken

