

VÁLVULA DE BOLA MANDO MARIPOSA LG

LG BALL VALVE WITH HANDLE

HEMBRA-HEMBRA

FEMALE-FEMALE



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: Latón CW617N cromado
Body: Chrome-plated brass CW617N
- Bola: Latón cromado pulido
Ball: Polished chrome-plated brass
- Anillos de cierre: Teflón (PTFE)
Seats: Teflon (PTFE)
- Eje: Latón estampado
Stem: Patterned brass
- Palanca: Aluminio pintado
Handle: Coated aluminium

CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura mín./Min. temp.: -10°C
- Temperatura máx./Max. temp.: 130°C
- Presión máxima./Max. pressure: 25 Bar

APLICACIONES

APPLICATIONS

Agua caliente y fría, aire comprimido, gasolina, nafta, gasóleo, keroseno, aceites, etc...

Warm and cold water, compressed air, petrol, naphta, diesel oil, kerosene, oils, etc.

DIMENSIONES

DIMENSIONS

Rosca Thread	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	46	44	51	61
B	35	37	42	48
C	47	48	48	62
DØ	9	14	18	23
Uds. caja Units box	20	8	6	8
Código Code	AA03820	AA03821	AA03822	AA03823

