



Beschreibung:

Eckventile mit Rohrgewinde R 1/2" und Tüllenanschluss, abgewinkelt, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Rohrgewinde \varnothing d2= R 1/2"
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- \varnothing d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- l1 = 85 mm / l2 = 12 mm
- Schlüsselweite sw = 24 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	520800
GTIN	4007228701937
Zolltarif	39174000
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,05

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	381 x 221 x 214

Bruttogewicht VE (kg)	0,25
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	90
Anzahl an Lagen	9
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,076

Kartons pro Lage	10
Brutto Gewicht Palette (Kg)	245,0