

Datenblatt Artikel 843100

Spenderflasche 50 ml, rund

LD-PE, natur

- Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit runder Form
- mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 13 mm
- Durchmesser d=40 mm / Höhe h=84 mm
- L = Länge der Spitze = 60 mm



EAN	4007228700978
Breite Karton	297
Best.einheit	Stück
Höhe Pal	2,034
Mindest.Best.	30
Zolltarif	39233010
Farbe	natur
Gewicht VE	0,335
Länge Karton	515
Länge Pal	1,2
Tiefe	40
Stück / Lage	1800
Summe Kartons	36
Volumen m3	0,048028
brutto Kg	0,01
Btl in Karton	10
Breite	40
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	128
Bruttogewicht VE Kg	0,3
Höhe	84
netto Kg	0,01
Lagen	6
VE	30
Höhe Karton	314
Kartons pro Lage	6
Stück / Palette bzw Kiste	10800

