

Artikelnummer: 124036

Kurzbeschreibung: Alu-Anlegeleiter Stabilo, 6 Sprossen

Langbeschreibung: Alu-Anlegeleiter Stabilo: Die einteilige und leichte Alu-Sprossenleiter eignet sich für den täglichen Einsatz im professionellen Bereich. Durch die rutschsicheren Zweikomponenten-Fußstopfen wird ein ungewolltes Wegrutschen der Leiter verhindert: die harte Komponente ist für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente für eine hohe Haftreibung. Die Holme bestehen aus Alu-Pressprofil. Die extra großdimensionierte Sprossen sorgen für einen sicheren Auf- bzw. Abstieg. Ab 12 Sprossen mit Traverse 6 Sprossen: Leiterhöhe: 1850 mm,

Arbeitshöhe: ca. 2800 mm, Gewicht: ca. 3,0 kg
9 Sprossen: Leiterhöhe: 2700 mm, Arbeitshöhe: ca. 3600 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg
12 Sprossen: Leiterhöhe: 3550 mm, Arbeitshöhe: ca. 4350 mm, Gewicht: ca. 6,7 kg
15 Sprossen: Leiterhöhe: 4350 mm, Arbeitshöhe: ca. 5250 mm, Gewicht: ca. 8,3 kg
18 Sprossen: Leiterhöhe: 5200 mm, Arbeitshöhe: ca. 6050 mm, Gewicht: ca. 9,9 kg
20 Sprossen: Leiterhöhe: 5750 mm, Arbeitshöhe: ca. 6600 mm, Gewicht: ca. 11,3 kg
22 Sprossen: Leiterhöhe: 6350 mm, Arbeitshöhe: ca. 7100 mm, Gewicht: ca. 12,7 kg
24 Sprossen: Leiterhöhe: 6900 mm, Arbeitshöhe: ca. 7650 mm, Gewicht: ca. 14,0 kg
Geprüft nach EN 131-1



EAN/GTIN: 4009199123015