


# VALUE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m

<b>Artikelnummer</b>	21.99.0884
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.99.0884
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990148387



**Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung.**

- Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installationskabel
  - Impedanz: 100 Ohm
  - Farbe: grau
  - Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm
  - Brandschutzklasse: Eca
- Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:
- 21.99.0884 VALUE S/FTP Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, 100m
  - 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones
  - 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
  - 26.99.0366 VALUE Cat.6a Keystone, RJ-45, STP
  - 26.11.0359/.0360 19"Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port grau/schwarz
  - 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

**Technische Daten**

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel
Farbe	grau
Länge	300 m
Inhalt	300 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Brandschutzklasse	Eca
Gewicht	4700 g
Verpackungshöhe	300 mm
Verpackungsbreite	400 mm
Verpackungstiefe	400 mm
Paketgewicht	12 kg