


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 135610 Etagen-Roller



Mit 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte im Rahmen liegend, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	194, 724
Nutzflächenlänge (mm)	605
Nutzflächenbreite (mm)	405
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	19
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976735610