



Ösen

Ø innen 20 mm, außen 35 mm

angeschweißt am Ø 60 mm
Absperrpfosten 460B/2



Dreikantverschluss

nach DIN 3223


am Ø 60 mm
Absperrpfosten 460FB



Profilzylinderschloss

mit 3 Schlüsseln, deutsches
Markenfabrikat


eingebaut im Ø 60 mm
Absperrpfosten 460ZB



Bodenplatte

zum Aufdübeln
oder aufschraubbar auf
Bodenhülse

Lochabstand: 70 x 122 mm




Scharnierbodenplatte

massiv, korrosionsgeschützt,
feuerverzinkt, mit Ø 16 mm
starkem Scharnierbolzen und
stabiler reißfester Halterung




Bodenhülse

anschraubbar an alle
Bodenplatten. Lochabstand:
70 x 122 mm, Art.-Nr. 470.60
Fundament: ca. 250 x 250 mm



Fundament

ca. 250 x 250 mm



Fundament

ca. 250 x 250 mm
Bei allen herausnehmbaren
Pfosten auf eine ausrei-
chende Drainage (Kiesfüllung)
achten. Nicht in stehendes
Wasser montieren.

Zeichenerklärung

Absperrpfosten sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Stilpoller sind aus hochwertigem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl.

B = beschichtet (weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen oder anderer Farbgebung)

D = oben innenliegender Dreikantverschluss nach DIN 3223

F = Feuerwehdreikantverschluss nach DIN 3223

H = Bodenhülse

P = Bodenplatte zum Andübeln

U = Umlegbar

V = vorgerichtet für Vorhangschloss

Z = Profilzylinderschloss

+1 = 1 Öse +2 = 2 Ösen



Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen.
Änderungen in Ausführung, Aussehen und Funktion
vorbehalten. Maßangaben sind cirka-Maße. Für even-
tuelle Druckfehler keine Gewähr.