

**fetra**

## Fahrwerk

Traglast 3000 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Rollen

Artikelnummer: 983213

**fetra**  
Transportgeräte

**2** YEARS  
WARRANTY



## fetra Lenkfahrwerk

### Traglast 3 t

Fahrwerk

- Traglast 3000 kg
- Tragplatte Länge x Breite 185 x 150 mm
- mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Rollen
- Rad Ø 85 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager
- 2 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Nylon
Rollertyp	Fahrwerk	Material Felge	Nylon
Traglast	3000 kg	Radlager	Kugellager
Länge Tragplatte	185 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen

Breite Tragplatte	150 mm	Rad-Ø	85 mm
Ladefläche Ausstattung	Zugstange	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	2 Jahre
Lenkstange	ja	Gewicht	15 kg