

## Tropfenlampe 45x75 mm, E14 230V 15W blau

Artikel-Nr. 40263



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Lampenleistung:           | 15 W        |
| Lampenspannung:           | 230 - 230 V |
| Lichtstrom:               | 10 lm       |
| Socket:                   | E14         |
| Ausführung:               | sonstige    |
| Farbe:                    | blau        |
| Durchmesser:              | 45 mm       |
| Gesamtlänge:              | 75 mm       |
| Krypton:                  | Nein        |
| Kohlefaden:               | Nein        |
| Stoßfest:                 | Nein        |
| Geeignet für Backofen:    | Nein        |
| Mit Vakuum:               | Nein        |
| Splitterschutz:           | Nein        |
| Energieeffizienzklasse:   | E           |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h      |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75 mm Diese Lampen sind besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Abmessungen geeignet. Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Lichtstromerhalt: 1  
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 11.02.2015 15:41:54

