

**Artikelnummer:** 129767

**Kurzbeschreibung:** Doppelstirnwagen, verzinkt, Ladefläche 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg

**Langbeschreibung:** Doppelstirnwagen, verzinkt, Ladefläche 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg: Dieser praktische Doppelstirnwagen ist verzinkt und hat eine Ladefläche von 1200 x 800 mm. Die Tragkraft des verzinkten Doppelstirnwagens beträgt 1200 kg. Mit einer Tragkraft von 1200 kg und einer Ladefläche von 1200 x 800 mm ist dieser verzinkte Doppelstirnwagen in sehr vielen Bereichen einsetzbar und erweist sich als äußerst robust. Auf seinem Grundrahmen ist ein Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest verschwei sst. Der Doppelstirnwagen ist mit Lenkrollen ausgestattet, die eine Vollgummibereifung und Kugellager besitzen, das Gehäuse der Lenkrollen ist verzinkt, die Feststeller entsprechen der EU-Norm EN 1757-3. Die Bockrollen des Doppelstirnwagens sind nicht drehbar, verfügen über eine Vollgummibereifung und Kugellager und laufen in einem verzinkten Gehäuse. Die Ladefläche und die Wände bestehen aus einer rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr, pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Mit Schiebegriff. Technische Details: Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte Stahlrohr fest auf Grundrahmen geschwei sst Lenkrollen aus Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3 Bockrollen nicht drehbar Bockrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt Rad a'Ëœ: 200 mm Stahlrohr: 33,7 x 2 mm Ladefläche: L 1200 x B 800 mm Ladeflächenhöhe: 285 mm Schiebegriffhöhe: 990 mm Tragkraft: 1200 kg Farbe: enzianblau (RAL 5010), pulverbeschichtet Au ssenma sse: L 1370 x B 800 mm Eigengewicht: 53 kg



**EAN/GTIN:** 4250448501034