

Artikelnummer: 308665

Kurzbeschreibung: Tischwagen für Labor und Produktion, 2 Etagen, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Tischwagen für Labor und Produktion, 2 Etagen, 1000 x 600 mm: Für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie als Helfer in Labor und Produktion. Mit umlaufendem, geschlossenem Rohrrahmen für erhöhte Stabilität. Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm

EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
Außenmaß: B 1100 x T 700 mm

Gesamthöhe: 1020 mm

Höhe obere

Etage: 925 mm

Etagenabstand: 590 mm

Tragkraft: 120 kg

Eigengewicht: 30 kg

Rad ø: 125 mm

EAN/GTIN: 4250448506763

