

ShowerSelect

Thermostat HighFlow Unterputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **15760990**



Beschreibung

Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: A
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Technologie



Designpreise




reddot winner 2021




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



ShowerSelect

Thermostat HighFlow Unterputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **15760990**



Durchflussdiagramm

